## Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 12/09mm



## Datos de pedido

Número de pedido	260014 12/09
GTIN	4045197797568
Clase de artículo	21T

## **Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	CC 09T3
Tamaño del mango	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Longitud total L	150 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	12 mm
Código ISO Soporte	SCACR/L 1212M09
Longitud de la cabeza L₁	12 mm
Tamaño de placa	9 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete



## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de amarre Tipo 2	269021 2
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500