

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260014 16/09
GTIN	4045197797575
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	16 mm
Tamaño del mango	16 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Longitud total L	150 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	16 mm
Tamaño de placa	9 mm
Código ISO Soporte	SCACR/L 1616M09
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 2

269021 2

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500