

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 8/06mm



Datos de pedido

Número de pedido	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	8 mm
Longitud de la cabeza L ₁	8 mm
Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Código ISO Soporte	SCACR/L 0808M06
Tamaño del mango	8 mm
Tamaño de placa	6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	269021 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500