

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
10/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260015 10/06
GTIN	4045197797599
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Longitud total L	150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Longitud de la cabeza L ₁	10 mm
Anchura de función L ₄	10 mm
Tamaño del mango	10 mm
Código ISO Soporte	SCACR/L 1010M06
Tamaño de placa	6 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Tornillo de amarre Tipo 1

269021 1

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500