

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
12/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260015 12/06
GTIN	4045197797803
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	12 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura de función L ₄	12 mm
Tamaño del mango	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Código ISO Soporte	SCACR/L 1212M06
Tamaño de placa	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Tornillo de amarre Tipo 1	269021 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500