

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
16/06mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260015 16/06  |
| GTIN              | 4045197797810 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>    | 16 mm                          |
| Tamaño del mango                        | 16 mm                          |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269021 1                       |
| Longitud total L                        | 150 mm                         |
| Tamaño de placa                         | 6 mm                           |
| Anchura de función L <sub>4</sub>       | 16 mm                          |
| Código ISO Soporte                      | SCACR/L 1616M06                |
| Plaquita de corte adecuada              | CC.. 0602..                    |
| Norma                                   | Norma de fábrica               |
| Tipo de boca                            | izquierda                      |
| Refrigeración interior                  | no                             |
| Ángulo de ajuste κ                      | 90 grados                      |
| Aplicación                              | Refrentado                     |
| Aplicación                              | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto                        | Soporte de torneado de apriete |

## Accesorios

|   |            |
|---|------------|
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7                              | 674248 TX7 |
| Tornillo de amarre Tipo 1   | 269021 1   |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |