

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
12/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260015 12/09
GTIN	4045197797827
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tamaño de placa	9 mm
Código ISO Soporte	SCACR/L 1212M09
Longitud de la cabeza L ₁	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Tamaño del mango	12 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura de función L ₄	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo de amarre Tipo 2

269021 2

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500