

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/09mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260015 16/09 |
| GTIN | 4045197797834 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------------|
| Código ISO Soporte | SCACR/L 1616M09 |
| Anchura de función L ₄ | 16 mm |
| Tamaño de placa | 9 mm |
| Tamaño del mango | 16 mm |
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269021 2 |
| Longitud total L | 150 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 16 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |
| Aplicación | Refrentado |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo de amarre Tipo 2

269021 2

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500