

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
10/07mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260298 10/07 |
| GTIN | 4045197797858 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------------|
| Tamaño del mango | 10 mm |
| Tamaño de placa | 7 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 15 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269021 1 |
| Longitud total L | 150 mm |
| Anchura de función L ₄ | 10 mm |
| Código ISO Soporte | SDACR/L 1010M07 |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |
| Aplicación | Refrentado |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Tornillo de amarre Tipo 1 | 269021 1 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7 | 674248 TX7 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |