

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
12/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño del mango	12 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura de función L ₄	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Código ISO Soporte	SDACR/L 1212M11
Longitud de la cabeza L ₁	18 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 2	269021 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500