

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260298 16/11
GTIN	4045197797896
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Anchura de función L ₄	16 mm
Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	SDACR/L 1616M11
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo de amarre Tipo 2

269021 2

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500