Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 10/07mm



Datos de pedido

Número de pedido	260299 10/07
GTIN	4045197797919
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Anchura de función L₄	10 mm
Plaquita de corte adecuada	DC 0702
Código ISO Soporte	SDACR/L 1010M07
Tamaño del mango	10 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L₁	15 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete



Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	269021 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500