

Garant

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
12/07mm**



Datos de pedido

Número de pedido	260299 12/07
GTIN	4045197797926
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	SDACR/L 1212M07
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Anchura de función L ₄	12 mm
Tamaño del mango	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Tornillo de amarre Tipo 1	269021 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500