

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260299 16/07
GTIN	4045197797933
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L_4	16 mm
Tamaño del mango	16 mm
Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	SDACR/L 1616M07
Longitud de la cabeza L_1	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Tornillo de amarre Tipo 1

269021 1

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500