

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 12/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	260299 12/11
GTIN	4045197797940
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño del mango	12 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SDACR/L 1212M11
Anchura de función L ₄	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	18 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo de amarre Tipo 2

269021 2

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500