

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	SDNCN 1010M07
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	15 mm
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	5,2 mm
Tamaño del mango	10 mm
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	62,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Tornillo de amarre Tipo 1

269021 1

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500