

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Voladizo L_1 de los soportes neutros	21 mm
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Código ISO Soporte	SDNCN 1212M11
Tamaño del mango	12 mm
Anchura de función L_4 de los soportes neutros	6,2 mm
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	62,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 2	269021 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500