

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SDNCN 1616M11
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	21 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	8,6 mm
Tamaño del mango	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	62,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo de amarre Tipo 2

269021 2

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500