Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 16/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SDNCN 1616M11
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	21 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Plaquita de corte adecuada	DC 11T3
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Anchura de función L4 de los soportes neutros	8,6 mm
Tamaño del mango	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	62,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete



Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de amarre Tipo 2	269021 2
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500