

Garant
**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260904 16/11
GTIN	4045197798022
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	150 mm
Tamaño del mango	16 mm
Anchura de función L ₄	16 mm
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Longitud de la cabeza L ₁	16 mm
Código ISO Soporte	STJCR/L 1616M11
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	269021 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500