

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
10/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260905 10/11
GTIN	4045197798039
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud total L	150 mm
Tamaño del mango	10 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Anchura de función L <sub>4</sub>	10 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	STJCR/L 1010M11
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	16 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	269021 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500