

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261314 12/11
GTIN	4045197798084
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Tamaño del mango	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Anchura de función L <sub>4</sub>	12 mm
Código ISO Soporte	SVACR/L 1212M11
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	26 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Tornillo de amarre Tipo 1

269021 1

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200