

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	16 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SVACR/L 1616M11
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	26 mm
Tamaño del mango	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud total L	150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	269021 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200