

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 8/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	261315 8/11
GTIN	4045197798121
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	8 mm
Código ISO Soporte	SVACR/L 0808M11
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud total L	150 mm
Anchura de función L ₄	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200