

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
16/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Código ISO Soporte	SVACR/L 1616M16
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Anchura de función L ₄	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Tamaño del mango	16 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500