

**BENNING****Comprobador de tensión DUSPOL®, Tipo de dispositivo: PROFIPOL+****Datos de pedido**

Número de pedido	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Clase de artículo	47A

**Descripción****Ejecución:**

Con bloqueo del polo de comprobación para el manejo monomano en tomas de corriente y para el almacenamiento seguro. La indicación de tensión también funciona con las pilas descargadas o retiradas.

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

**Aplicación:**

Adecuado para trabajos en los ámbitos de artesanía, electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

**Norma:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Descripción técnica**

Comprobación de polaridad	LED
Comprobación de continuidad	acústico/LED

Display	LED
Intervalo de indicación CA	12 - 690 V
Comprobación de fase	LED
Detector de rotura de cable sin contacto	sí
Categoría de sobretensión	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Intervalo de indicación CC	12 - 690 V
Clase de protección IP	IP 54
Calibración	I1
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Comprobador de tensión

## Servicios

Calibración Comprobador de tensión Tipo S	027120 S
Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S	027160 S

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------