



Perno de asiento forma A Acero, Ø D: 10 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370040 10
GTIN	2050001884077
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero templado y rectificado.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.
Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.

Ø exterior d_{n6} : 10 mm

Longitud 1: 13 mm

Longitud collar L_2 : 10 mm

Rosca M: M3

Descripción técnica

Ø exterior D	10 mm
Rosca M	M3
Longitud collar L_2	10 mm
Longitud 1	13 mm
Ø exterior d_{n6}	10 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos

