



Perno de asiento forma A Acero, Ø D: 20 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370040 20
GTIN	2050001886873
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero templado y rectificado.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.
Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.

Ø exterior d_{n6} : 20 mm

Longitud 1: 25 mm

Longitud collar L_2 : 20 mm

Rosca M: M5

Descripción técnica

Longitud collar L_2	20 mm
Ø exterior D	20 mm
Rosca M	M5
Longitud 1	25 mm
Ø exterior d_{n6}	20 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos

