



Perno de asiento forma A Acero, Ø D: 50 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370040 50
GTIN	2050001875112
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero templado y rectificado.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.
Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.

Ø exterior d_{n6} : 50 mm

Longitud 1: 50 mm

Longitud collar L_2 : 50 mm

Rosca M: M6

Descripción técnica

Longitud collar L_2	50 mm
Ø exterior D	50 mm
Longitud 1	50 mm
Rosca M	M6
Ø exterior d_{n6}	50 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos

