



Perno de asiento forma A Acero fino, Ø D: 8 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370041 8
GTIN	2050001876515
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero fino rectificado y colsterizado®.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.
Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.

Ø exterior d_{n6} : 8 mm

Longitud 1: 10 mm

Longitud collar L_2 : 8 mm

Rosca M: M3

Descripción técnica

Longitud 1	10 mm
Rosca M	M3
Ø exterior D	8 mm
Longitud collar L_2	8 mm
Ø exterior d_{n6}	8 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos

