



## Perno de asiento forma A Acero fino, Ø D: 10 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	370041 10
GTIN	2050001875259
Clase de artículo	37K

### Descripción

#### Ejecución:

Acero fino rectificado y colsterizado®.

#### Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.  
Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.

Ø exterior  $d_{n6}$ : 10 mm

Longitud 1: 13 mm

Longitud collar  $L_2$ : 10 mm

Rosca M: M3

### Descripción técnica

Ø exterior D	10 mm
Longitud 1	13 mm
Longitud collar $L_2$	10 mm
Rosca M	M3
Ø exterior $d_{n6}$	10 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos

