



## Perno de asiento forma C Acero plano, Ø D: 16 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	370042 16
GTIN	2050001887016
Clase de artículo	37K

### Descripción

#### Ejecución:

Acero templado y rectificado.

#### Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.

Se pueden salvar las tolerancias en la medida de distancia de las perforaciones.

Ø exterior  $d_{n6}$ : 16 mm

Longitud 1: 20 mm

Longitud collar  $L_2$ : 16 mm

Rosca M: M5

### Descripción técnica

Rosca M	M5
Ø exterior D	16 mm
Longitud collar $L_2$	16 mm
Longitud 1	20 mm
Ø exterior $d_{n6}$	16 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos

