



Perno de asiento forma C Acero plano, Ø D: 40 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370042 40
GTIN	2050001875396
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero templado y rectificado.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.

Se pueden salvar las tolerancias en la medida de distancia de las perforaciones.

Ø exterior d_{n6} : 40 mm

Longitud 1: 40 mm

Longitud collar L_2 : 40 mm

Rosca M: M6

Descripción técnica

Rosca M	M6
Longitud collar L_2	40 mm
Ø exterior D	40 mm
Longitud 1	40 mm
Ø exterior d_{n6}	40 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos

