



## Perno de asiento forma B Acero, Ø D: 10 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	370044 10
GTIN	2050001873439
Clase de artículo	37K

### Descripción

#### Ejecución:

Acero templado y rectificado.

#### Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.

Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.

Ø exterior  $d_{n6}$ : 7 mm

Longitud 1: 7 mm

Longitud collar  $L_2$ : 10 mm

Rosca M: M 3

### Descripción técnica

Ø exterior D	10 mm
Rosca M	M 3
Longitud collar $L_2$	10 mm
Longitud 1	7 mm
Ø exterior $d_{n6}$	7 mm

