



Perno de asiento forma B Acero, Ø D: 16 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370044 16
GTIN	2050001885890
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero templado y rectificado.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.
Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.

Ø exterior d_{n6} : 12 mm

Longitud 1: 12 mm

Longitud collar L_2 : 16 mm

Rosca M: M 5

Descripción técnica

Longitud collar L_2	16 mm
Longitud 1	12 mm
Ø exterior D	16 mm
Rosca M	M 5
Ø exterior d_{n6}	12 mm

