



Perno de asiento forma B Acero, Ø D: 25 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370044 25
GTIN	2050001873996
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero templado y rectificado.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.
Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.

Ø exterior d_{n6} : 18 mm

Longitud 1: 18 mm

Longitud collar L_2 : 25 mm

Rosca M: M 5

Descripción técnica

Rosca M	M 5
Longitud collar L_2	25 mm
Ø exterior D	25 mm
Longitud 1	18 mm
Ø exterior d_{n6}	18 mm

