

Garant

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/12mm**



Datos de pedido

Número de pedido	255796 25/12
GTIN	4045197799128
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 43
Tornillo para calzo	259025 2
Longitud total L	150 mm
Brida	259035 3
Anchura de función L ₄	32 mm
Plaquita de corte adecuada	RN.. 1207..
Código ISO Soporte	CRSNR/L 2525M12
Tamaño del mango	25 mm
Tamaño de placa	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Calzo para brida	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo para brida Tipo 1	259041 1
Tornillo para calzo Tipo 2	259025 2
Unidad de brida Tipo 3	259035 3
Calzo Tipo 43	259031 43
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500