

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 32/12mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	255796 32/12
GTIN	4045197799135
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	34 mm
Brida	259035 3
Tornillo para calzo	259025 2
Tamaño de placa	12 mm
Tamaño del mango	32 mm
Longitud total L	170 mm
Calzo	259031 43
Código ISO Soporte	CRSNR/L 3225P12
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Plaquita de corte adecuada	RN.. 1207..
Calzo para brida	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo para brida Tipo 1	259041 1
Unidad de brida Tipo 3	259035 3
Calzo Tipo 43	259031 43
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo para calzo Tipo 2	259025 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500