

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Tornillo para calzo	259025 2
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	12,5 mm
Plaquita de corte adecuada	RN.. 1207..
Código ISO Soporte	CRDNN 2525M12
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	34 mm
Brida	259035 3
Calzo	259031 43
Tamaño del mango	25 mm
Calzo para brida	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	259025 2
Calzo para brida Tipo 1	259041 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Unidad de brida Tipo 3	259035 3
Calzo Tipo 43	259031 43
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500