



Perno de asiento forma B Acero fino, Ø D: 10 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370045 10
GTIN	2050001881274
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero fino rectificado y colsterizado®.

Aplicación:

Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.

Ø exterior d_{n6} : 7 mm

Longitud 1: 7 mm

Longitud collar L_2 : 10 mm

Rosca M: M 3

Descripción técnica

Longitud 1	7 mm
Rosca M	M 3
Ø exterior D	10 mm
Longitud collar L_2	10 mm
Ø exterior d_{n6}	7 mm

