



Perno de asiento forma B Acero fino, Ø D: 12 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370045 12
GTIN	2050001879592
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero fino rectificado y colsterizado®.

Aplicación:

Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.

Ø exterior d_{n6} : 8 mm

Longitud 1: 8 mm

Longitud collar L_2 : 12 mm

Rosca M: M 4

Descripción técnica

Rosca M	M 4
Longitud 1	8 mm
Ø exterior D	12 mm
Longitud collar L_2	12 mm
Ø exterior d_{n6}	8 mm

