



Perno de asiento forma D Acero fino plano, Ø D: 16 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370047 16
GTIN	2050001883650
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero fino rectificado y colsterizado®.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.

Se pueden salvar las tolerancias en la medida de distancia de las perforaciones.

Ø exterior d_{n6} : 12 mm

Longitud 1: 12 mm

Longitud collar L_2 : 16 mm

Rosca M: M 5

Descripción técnica

Rosca M	M 5
Longitud collar L_2	16 mm
Ø exterior D	16 mm
Longitud 1	12 mm
Ø exterior d_{n6}	12 mm