



## Apoyo pendular plano, rosca exterior, Rosca M: M20



### Datos de pedido

Número de pedido	370055 M20
GTIN	2050001874832
Clase de artículo	37K

### Descripción

#### Ejecución:

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Bola de acero para rodamientos de bolas.

Con rosca exterior.

#### Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

#### Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

### Descripción técnica

Rosca M	M20
Longitud 1	35 mm
Ø exterior D <sub>1</sub>	34,5 mm
Ø exterior D	50 mm

Longitud collar L <sub>2</sub>	20 mm
capacidad de carga máxima (estática)	165 kN
Tipo de producto	Ins. pendular