



Apoyo pendular estriado, rosca exterior, Rosca M: M12



Datos de pedido

Número de pedido	370057 M12
GTIN	2050001888136
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Bola de metal duro.

Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Longitud 1	18 mm
Longitud collar L ₂	12 mm
Ø exterior D	20 mm
Rosca M	M12

Ø exterior D ₁	10,5 mm
capacidad de carga máxima (estática)	25 kN
Tipo de producto	Ins. pendular