



Apoyo pendular estriado, rosca interior, Rosca M: M3



Datos de pedido

Número de pedido	370059 M3
GTIN	2050001882394
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Bola de acero para rodamientos de bolas.

Con rosca interior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Ø exterior D	12 mm
Rosca M	M3
Longitud collar L ₂	3,5 mm
Longitud 1	11 mm

Ø exterior D ₁	7,2 mm
capacidad de carga máxima (estática)	10 kN
Tipo de producto	Ins. pendular