

**Gancho de sujeción con tope M8, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	370070 1
GTIN	2050001882530
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

Con tornillo avellanado.

Completamente de acero bonificado y pavonado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Idóneo para:

Elemento de altura n.º 370077.

Descripción técnica

Altura H ₂	14 mm
F _{máx.}	7,9 kN
H ₁	35 - 45 mm
Rosca M	M8

Longitud 1	20 mm
Tipo	1
Par máximo	20 Nm
Tipo de producto	Gancho de sujeción