

**Gancho de sujeción con tope M8, Tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	370070 2
GTIN	2050001882677
Clase de artículo	37K

**Descripción****Ejecución:**

Con tornillo avellanado.

Completamente de acero bonificado y pavonado.

**Aplicación:**

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

**Idóneo para:**

Elemento de altura n.º 370077.

**Descripción técnica**

Rosca M	M8
Longitud 1	25 mm
F <sub>máx.</sub>	7,3 kN
Tipo	2

Altura H <sub>2</sub>	14 mm
H <sub>1</sub>	35 - 45 mm
Par máximo	20 Nm
Tipo de producto	Gancho de sujeción