

**Gancho de sujeción con tope M8, Tipo: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	370070 3
GTIN	2050001878472
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

Completamente de acero bonificado y pavonado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Idóneo para :

Elemento de altura n.º 370077.

H₁: 35 - 45 mm

Altura H₂: 14 mm

Longitud 1: 30 mm

F_{máx.}: 6,7 kN

Par máximo: 20 Nm

Descripción técnica

Tipo	3
F _{máx.}	6,7 kN

H ₁	35 - 45 mm
Longitud 1	30 mm
Par máximo	20 Nm
Altura H ₂	14 mm
Rosca M	M8
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos