



Gancho de sujeción con tope M8, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	370070 5
GTIN	2050001874979
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Con tornillo avellanado.

Completamente de acero bonificado y pavonado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Idóneo para:

Elemento de altura n.º 370077.

Descripción técnica

Longitud 1	25 mm
F _{máx.}	7,3 kN
Par máximo	20 Nm
Tipo	5

Rosca M	M8
Altura H ₂	14 mm
H ₁	45 - 55 mm
Tipo de producto	Gancho de sujeción