

**Gancho de sujeción con tope M8, Tipo: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	370070 6
GTIN	2050001887856
Clase de artículo	37K

**Descripción****Ejecución:**

Con tornillo avellanado.

Completamente de acero bonificado y pavonado.

**Aplicación:**

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

**Idóneo para:**

Elemento de altura n.º 370077.

**Descripción técnica**

Tipo	M 8
Longitud 1	30 mm
Rosca M	M8
Altura H <sub>2</sub>	14 mm

$F_{\text{máx.}}$	6,7 kN
Par máximo	20 Nm
$H_1$	45 - 55 mm
Tipo de producto	Gancho de sujeción